

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SVUCL

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1103..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 26 mm

Srednji premik L_3 : 16 mm

Tehnični opis

Nastavni kot	93 stopinj
--------------	------------

Srednji premik L ₃	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Sistem	QC
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVUCL
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 1
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	26 mm
Celotna dolžina L	20 mm
Serija	Master Mute
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269023 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	269413
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500