

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: QC/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SVUCR

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1103..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 26 mm

Srednji premik  $L_3$ : 16 mm

**Tehnični opis**

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVUCR
-------------------------------------	-------

Serija	Master Mute
Sistem	QC
Celotna dolžina L	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Vijak za obračalno ploščico	269023 1
Srednji premik L <sub>3</sub>	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	26 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 1	269023 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	269413
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500