



PVC-lepilni trak, Barva: GREEN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 764i se lahko uporablja za nekritična področja uporabe, npr. za barvno označevanje in povezovanje v snope. Je odporen proti koroziji, prilagodljiv, odporen proti obrabi, gibljiv, odporen proti vlagi in omogoča preprosto namestitvev.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Naravni kavčuk

Barva: zelena

Dolžina: 33 m

Širina: 50 mm

Debelina: 0,125 mm

Tehnični opis

Podatkovni list

Natezna trdnost	2,28 N/mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Obstočnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Debelina	0,125 mm
Lepilna moč na jeklu	0,21 N/mm
temperaturna obstojnost do	29 °C
Nosilni material	PVC-folija
Oznaka proizvajalca	764i
Barva	zelena
Raztegljivost	180 %
Širina	50 mm
Dolžina	33 m
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Temperatura skladiščenja	20 °C
Črtalo na voljo	ne
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Vrsta izdelka	Lepilni trak