

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: QC/33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje št. 264890; 264894 in 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

Sistem	QC
Srednji premik L_3	15 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	26 mm
Celotna dolžina L	22 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SIR

Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Nastavni kot	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	16
Serijska	Master Mute
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	269023 2
-----------------------	----------