

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Za ploščice za struženje navoja vel. 16.

**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264890; 264894 in 264898.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

**Tehnični opis**

Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Celotna dolžina L	22 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	26 mm
Serijska	Master Mute

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SIL
primerna obračalna rezalna ploščica	16
Srednji premik L <sub>3</sub>	15 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
Sistem	QC
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	269023 2
-----------------------	----------