

**Garant**
**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/1**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Razred artikla	29D

**Opis**
**Primerno za :**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 25 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: PCLNR

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 32 mm

Srednji premik  $L_3$ : 17 mm

**Tehnični opis**

Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Podložna ploščica	320610 P01
Velikost ploščice	12 mm
Kolenska ročica	320612 P01

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Srednji premik $L_3$	17 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNR
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Vzmetni zatič	320618 P01
Vijak kolenske ročice	320611 P01
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01