

## Garant

### Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/2



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Razred artikla	29D

#### Opis

##### Primerno za :

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 32 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: PCLNR

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 40 mm

Srednji premik  $L_3$ : 22 mm

#### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	40 mm
Srednji premik $L_3$	22 mm

Vijak kolenske ročice	320611 P01
Kolenska ročica	320612 P01
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNR
Podložna ploščica	320610 P01
Celotna dolžina L	35 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vzmetni zatič	320618 P01
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

---

## Pribor

Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01