

SWISS TOOLS

## Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Razred artikla	29D

### Opis

#### Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

### Tehnični opis

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNL
Podložna ploščica	320610 P01
Vzmetni zatič	320618 P01
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Kolenska ročica	320612 P01
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Vijak kolenske ročice	320611 P01
Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	17 mm

Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01