

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Tehnični opis

Srednji premik L ₃	22 mm
Podložna ploščica	320610 P01
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Kolenska ročica	320612 P01
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNL
Celotna dolžina L	35 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Vzmetni zatič	320618 P01
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Velikost ploščice	12 mm

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	40 mm
Vijak kolenske ročice	320611 P01
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01