

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCL
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Vijak za obračalno ploščico	320620 S01
Nastavni kot	95 stopinj

Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava