

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Tehnični opis

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNL
Podložna ploščica	320610 P01
Kolenska ročica	320612 P01
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Vijak kolenske ročice	320611 P01
Srednji premik L_3	27 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vzmetni zatič	320618 P01
Celotna dolžina L	40 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01