

SWISS TOOLS

Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCR
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Celotna dolžina L	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L ₃	22 mm
Velikost ploščice	11 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	40 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava