

SWISS TOOLS

## Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/9



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Razred artikla	29D

### Opis

#### Primerno za :

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 25 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDQCR

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Nastavni kot: 107,5 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 32 mm

Srednji premik  $L_3$ : 17 mm

### Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	320626 S05/07
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Srednji premik $L_3$	17 mm

Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCR
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

---

## Pribor

Vijak Torx št. 2 Tip 2	320624 2
------------------------	----------