

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
Vijak za obračalno ploščico	320626 S05/07
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCL
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Celotna dolžina L	35 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Nastavni kot	107,5 stopinj

Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava