

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za :**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCR

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 50 mm

Srednji premik L_3 : 27 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	40 mm
Velikost ploščice	12 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCR

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	320620 S01
Srednji premik L_3	27 mm
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vijak Torx št. 2 Tip 2	320620 2
------------------------	----------