

SWISS TOOLS

Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za :**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: PCLNR

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 50 mm

Srednji premik L_3 : 27 mm

Tehnični opis

Kolenska ročica	320612 P01
Srednji premik L_3	27 mm
Vzmetni zatič	320618 P01
Velikost ploščice	12 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PCLNR
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vijak kolenske ročice	320611 P01
Podložna ploščica	320610 P01
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01