

SWISS TOOLS

Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 25 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCR

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 32 mm

Srednji premik L_3 : 17 mm

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	320620 S01
Celotna dolžina L	35 mm

Velikost ploščice	12 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCR
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vijak Torx št. 2 Tip 2	320620 2
------------------------	----------