

SWISS TOOLS

Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 32 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCR

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 1204..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 40 mm

Srednji premik L_3 : 22 mm

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
Vijak za obračalno ploščico	320620 S01
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Srednji premik L_3	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCR
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	40 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Nastavni kot	95 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vijak Torx št. 2 Tip 2	320620 2
------------------------	----------