

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Tehnični opis

Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Srednji premik L_3	22 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCL
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	40 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Velikost ploščice	11 mm

Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava