

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom / predali, 20×20G, Višina/število predalov: 800/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Širina	600 mm
--------	--------

Višina vrat	525 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina za predale	150 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Masa	50 kg
Število vrat	1
Uporabna višina vrat	525 mm
Število predalov	2
Vratni tečaji	levo
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina	550 mm
Višina	800 mm
Globina	650 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12

914226 KO12

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 800/525 mm	927727 800/525
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih letcev20 kos Tip 10	951025 10