

Garant GRIDLINE

**Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom / predali, 20×20G, Višina/število predalov: 900/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napotek:**

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Uporabna višina za predale	150 mm
----------------------------	--------

Uporabna višina vrat	625 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina vrat	625 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Globina	650 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina	600 mm
Število predalov	2
Število vrat	1
Masa	52 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Vratni tečaji	levo
Višina	900 mm
Uporabna širina	550 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12

914226 KO12

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 900/625 mm	927727 900/625
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10