

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina/višina vrat: 600/425mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927420 600/425
GTIN	4062406264949
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G z vrati, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo.
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Uporabna širina	350 mm
Višina vrat	425 mm

Višina	600 mm
Masa	20 kg
Število polic z nastavljivo višino	1
Širina v G	12
Uporabna višina vrat	425 mm
Število vrat	1
Globina v G	20
Širina	400 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina za predale	75 mm
Vratni tečaji	desni
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Obesni kavliji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21