

Garant GRIDLINE

Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina/višina vrat: 800/525mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927422 800/525
GTIN	4062406264987
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine z utori za predale na razmiku 20 mm. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Globina	650 mm
Globina v G	20

Uporabna višina za predale	150 mm
Uporabna višina vrat	525 mm
Višina	800 mm
Masa	27,1 kg
Število polic z nastavljivo višino	1
Širina	400 mm
Število vrat	1
Širina v G	12
Višina vrat	525 mm
Uporabna širina	350 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Trdno nameščena polica, pocinkana Tip 1	927515 1
Obesni kavljji za police delovnih miz Tip 12	927094 12