

Garant GRIDLINE

**Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, Višina/število predalov: 600****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927617 600
GTIN	4062406265038
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napotek:**

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Uporabna višina vrat	525 mm
Uporabna širina	550 mm

Globina	650 mm
Število vrat	1
Število predalov	0
Širina	600 mm
Višina vrat	525 mm
Uporabna višina	525 mm
Višina	600 mm
Masa	26 kg
Vratni tečaji	levo
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

---

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
----------------------------	-------------