

SWISS TOOLS

Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/11**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

Srednji premik L ₃	27 mm
Velikost ploščice	11 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCR
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	40 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava