

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/11**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 265060–265065 in 265076 (GARANT). Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410 (SwissTools).

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Tehnični opis

Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCL
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	50 mm
Srednji premik L ₃	27 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Celotna dolžina L	40 mm

Podatkovni list

Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	leva
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava