

SWISS TOOLS

**Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

**Rezervni del:**

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

**Tehnični opis**

Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCR
Celotna dolžina L	35 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	40 mm
Velikost ploščice	11 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava