

SWISS TOOLS

Rezalna glava, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/15**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVQBR
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..

Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava