

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	40 mm
Velikost ploščice	11 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Srednji premik L_3	27 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCL
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna

Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava