

SWISS TOOLS

## Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/15



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Razred artikla	29D

### Opis

#### Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

#### Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico na zahtevo.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Mesto rezanja / zarezovanja	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Srednji premik $L_3$	17 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVQBL
Celotna dolžina L	35 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	32 mm

Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava