

Garant
Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Razred artikla	29D

Opis
Primerno za :

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 32 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SVQBR

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1604..

Nastavni kot: 107,5 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 40 mm

Srednji premik L_3 : 22 mm

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	320626 S05/07
Srednji premik L_3	22 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVQBR

Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Celotna dolžina L	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vijak Torx št. 2 Tip 2	320626 2
------------------------	----------