

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/17****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za :**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SVQBR

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1604..

Nastavni kot: 107,5 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 50 mm

Srednji premik L_3 : 27 mm

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	320626 S05/07
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Velikost ploščice	16 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVQBR
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Srednji premik L ₃	27 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vijak Torx št. 2 Tip 2

320626 2