

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Tehnični opis

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SVQBL
Celotna dolžina L	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	320626 S05/07
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L_3	22 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj

Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava