

Garant GRIDLINE

**Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina/višina vrat: 700/525mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927727 700/525
GTIN	4062406266141
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje 24G z vrati, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Uporabna višina za predale	75 mm
Uporabna višina vrat	525 mm

Masa	26 kg
Globina	650 mm
Širina	600 mm
Uporabna širina	550 mm
Višina	700 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
----------------------------	-------------