

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina/višina vrat: 800/525mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 927727 800/525 |
| GTIN | 4062406266165 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Ohišje 24G z vrati, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------|
| Uporabna višina za predale | 150 mm |
| Masa | 33,3 kg |

| | |
|------------------------------|---|
| Višina | 800 mm |
| Uporabna višina vrat | 525 mm |
| Širina | 600 mm |
| Globina | 650 mm |
| Izvedba | za individualno opremljanje |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20x20G |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |

Pribor

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ročaj za GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
|----------------------------|-------------|