

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina/višina vrat: 600/425mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927725 600/425
GTIN	4062406266110
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 24G z vrati, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z desnim omejevalnikom.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Višina	600 mm
Širina	600 mm
Uporabna višina vrat	425 mm
Vratni tečaji	desni

Uporabna višina za predale	75 mm
Masa	26 kg
Uporabna širina	550 mm
Globina	650 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Obesni kavliji za police delovnih miz Tip 12	927094 12
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Izvlečljiva polica Tip 1	927810 1
Predal Predal s prednjo višino 50 mm	927800 50
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Fiksna polica, pocinkana Tip 1	927815 1