

Garant GRIDLINE

Ohišje 24G z vrati z levim omejevalnikom, za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina/višina vrat: 900/525mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927727 900/525
GTIN	4062406266172
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 24G z vrati, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Vel. 600/425 in 700/525 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Tehnični opis

Višina	900 mm
Masa	35,3 kg

Uporabna višina za predale	250 mm
Širina	600 mm
Globina	650 mm
Uporabna višina vrat	525 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
----------------------------	-------------