

**Garant**

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU146715
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,57 stopinj
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Serija	Power Q
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	198 mm

Ø rezila $D_c$	100 mm
Ø $D_3$	84 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	2 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	81,07 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	184 mm
Število rezil Z	8
Nastavitveni kot $\kappa$	16 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 8	219799 8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP