

Garant

Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za :

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 32 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: PDUNR

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 40 mm

Srednji premik L_3 : 22 mm

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Kolenska ročica	320612 P05
Vijak kolenske ročice	320611 P05
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	40 mm

Vzmetni zatič	320618 P05
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PDUNR
Velikost ploščice	15 mm
Celotna dolžina L	35 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	32 mm
Srednji premik L ₃	22 mm
Podložna ploščica	320610 P05
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05