

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem / velikost ploščice: ST/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za :**

Držala za notranje struženje art. 320102; 320103; 320407 in 320408.

z notranjim hlajenjem: da

Mesto rezanja / zarezovanja: 40 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: PDUNR

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 50 mm

Srednji premik  $L_3$ : 27 mm

**Tehnični opis**

Vijak kolenske ročice	320611 P05
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leva in nevtralna
Vzmetni zatič	320618 P05
Velikost ploščice	15 mm

Celotna dolžina L	40 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	50 mm
Kolenska ročica	320612 P05
Srednji premik $L_3$	27 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PDUNR
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Podložna ploščica	320610 P05
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05