

SWISS TOOLS

Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Razred artikla	29D

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	40 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	desna in nevtralna
Velikost ploščice	15 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	40 mm
Vzmetni zatič	320618 P05
Podložna ploščica	320610 P05
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	PDUNL
Kolenska ročica	320612 P05
Vijak kolenske ročice	320611 P05

Srednji premik L ₃	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05