

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 20 mm, od 4-kotnika: 14mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290330 14
GTIN	4062406352240
Razred artikla	29K

Opis**Napotek:**

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
Vijak	290399 2
Ø držala	20 mm
Za 4-kotnik	14 - 16 mm
Uporabna dolžina L_1	50 mm
Srednji premik L_3	7 mm
Ø nosilca rezil D_1	13 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_5	50 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

