

Garant

Držalo za pehanje profila za 4-kotne rezalne vložke Ø DS 32 mm, od 4-kotnika: 17mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290334 17
GTIN	4062406352295
Razred artikla	29K

Opis

Napotek:

- Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
- Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	52 mm
Ø nosilca rezil D_1	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Vijak	290399 3
Za 4-kotnik	17 - 19 mm
Srednji premik L_3	8,5 mm
Ø držala	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L_5	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

