

**Mala merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5IPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434031 12,5IP
GTIN	7640125680881
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Najmanjša digitalna merilna ura (Ø ohišja 45 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Obsežna funkcija: ABS in relativni način, PREDNASTAVITEV. Z dodatnim dvojnim vodilom na zadnji strani.

Funkcija:

ABS in relativni način, PRESET. IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel s priključkom USB in 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Ø ohišja	45 mm

Merilna sila	0,6 – 1,3 N
Merilno območje	12,5 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Debelina ohišja	22 mm
Kalibriranje	C1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2