

**Mala merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5IPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434036 12,5IP
GTIN	7640125680911
Razred artikla	46A

**Opis****Izvedba:**

Najmanjša digitalna merilna ura (Ø ohišja 45 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Obsežna funkcija: ABS in relativni način, PREDNASTAVITEV. Z dodatnim dvojnim vodilom na zadnji strani.

**Funkcija:**

ABS in relativni način, PRESET. IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel s priključkom USB in 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.

**Tehnični opis**

Kalibriranje	C1
Merilno območje	12,5 mm
Debelina ohišja	22 mm

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Število vključenih baterij	1
Ø ohišja	45 mm
Merilna sila	0,6 – 1,3 N
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Priključni kabel duplex Tip R2	498951 R2
--------------------------------	-----------