

**Mala merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Najmanjša digitalna merilna ura (Ø ohišja 45 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Obsežna funkcija: ABS in relativni način, PREDNASTAVITEV. Z dodatnim dvojnim vodikom na zadnji strani.

Funkcija:

ABS in relativni način, PRESET. IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel s priključkom USB in 9-polnim Opto RS232, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.

Tehnični opis

Merilna sila	0,5 – 0,9 N
Ø ohišja	45 mm
Merilno območje	12,5 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Debelina ohišja	22 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5

Pribor

Priključni kabel duplex Tip R2	498951 R2
--------------------------------	-----------