


Kroepelin
Längenmesstechnik**Zunanji hitri merilnik z uro, Merilno območje: 0-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za hitro merjenje zunanjih utorov, debeline stene, pločevine, stene cevi, folij, itd.

Tehnični opis

Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	167 mm
Merilno območje	0 - 50 mm
Točnost	0,05 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	3 mm
Ø merilne ure	66 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Standard	Tovarniški standard

Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Zunanja hitra tipala

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S