


Garant**XOMU094812ZZER, HB415, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$.

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB415
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	AlTiN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		