


Garant**XOMU146715ZZER, HB4020, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$.

Tehnični opis

Radij rezila	1,5 mm
Podajanje f_z na zob	1,3 mm
Tip	ST900
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMU146715ZZER
Zvrst	HB4020
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	AlTiCrN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		