

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Digitalni hitri notranji merilnik s tritočkovnim tipanjem, Merilno območje: 25-45mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438985 25-45
GTIN	2050002040991
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

3-točkovno tipanje za hitro in zanesljivo določanje merilne vrednosti.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

### Tehnični opis

Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	85 mm
Merilna sila	1,1 - 1,6 N
Oblika merilnih kontaktov	3

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Natančnost ponovitve	0,01 mm
Merilno območje	25 - 45 mm
Minimalna širina utora	1,6 mm
Število vključenih baterij	2
Točnost	0,02 mm
Maksimalna globina utora	7 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

## Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S

**Pribor**

Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2
Priključni kabel Tip D2	497440 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3